

Технические данные продукта

Характеристики

ALB45383

"2XRJ45 AVAYA НАКЛАДКА-ДЕРЖАТЕЛЬ"



Основные характеристики

Серия	Altira
Серия	Altira
Тип продукта	Крышка комп. разъема RJ45
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Белый
Цветовой оттенок	Белый

Дополнительные характеристики

Назначение продукта	Монтажная система OptiLine 45
Режим фиксации	Защёлкивание
Совместимость продукта	Systimax кат. номер MP5100E
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Атласный
Высота	44,9 mm
Ширина	44,9 mm
Глубина	9,3 mm
Вес нетто	0,012 kg

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Масло Стойкий к УФ Бензин Спирт Перекись водорода (H2O2) Жидкий стеклоочиститель Ацетон Белизна Жидкое мыло

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	0,014 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  Декларация EC RoHS
-------------------	--

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
