



### Principales

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                 | Prisma                                                                              |
| Gamme de produit                      | Prisma G                                                                            |
| Type de produit ou équipement         | Boîtier                                                                             |
| Type de coffret                       | Boîtier modulaire                                                                   |
| Description du coffret/ armoire       | Coffret - largeur 555 mm                                                            |
| Installation du coffret               | En saillie<br>Aligné avec le kit                                                    |
| Équipement fournis                    | 1 x coffret<br>2 x plaque avant<br>2 x rail modulaire<br>1 x kit de mise à la terre |
| Type de plaque frontale               | Modulaire                                                                           |
| Nombre de modules verticaux (50 mm)   | 6                                                                                   |
| Nombre de rangées horizontales        | 2                                                                                   |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24                                                                                  |
| Normes                                | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2<br>CEI 62208<br>CEI 61439-3                              |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 750 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2    |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz                                                       |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 160 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2                       |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2                            |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-2                               |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I                                                       |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface                           | Lisse<br>Mat                                                   |
| Couleur                                          | Blanc (RAL 9001)                                               |
| Largeur                                          | 555 mm                                                         |
| Hauteur                                          | 480 mm                                                         |
| Profondeur                                       | 157 mm                                                         |
| Poids du produit                                 | 8,56 kg                                                        |
| Quantité du lot                                  | Lot de 1                                                       |

### Environnement

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP30 avec porte<br>IP31 avec porte et auvent<br>IP43 avec porte, auvent et joint IP43<br>IP30 sans porte |
| Tenue aux chocs IK     | IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262<br>IK08 avec porte                                           |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |