



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 TBS
Nom de l'appareil	TBS
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts
Application	Contrôle

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/240 V CA 45...60 Hz
Tension de sortie	7,2 V CC
Puissance nominale en VA	3,5 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	50 1,5 mm ² BAES 30 BAAS Ma 30 BAAS MaMe 30 TA41BDM 30 TA41BDMMe
Support de montage	Rail DIN
Raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie