



Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	25 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	91 A
Résistance moyenne	133 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	133 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	537 mm
Poids du produit	1,9 kg
Diamètre	50,5 mm