



Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	4 A
Tension assignée (Ur)	17,5 kV
Tension assignée de service (Us)	10...17,5 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	20 A
Résistance moyenne	1487 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	34 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	367 mm
Poids du produit	1,5 kg
Diamètre	50,5 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.