



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Fiche
Nom de l'appareil	Mureva plug
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Coudé 90°
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	1...4 mm ²
Poids du produit	0,256 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	148 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	107 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises