



Principales

Gamme	Altira
Gamme de produit	Altira
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie Pose encastrée
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Courant assigné d'emploi	20 A
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Raccordement	Borne de serrage
Nombre de câbles	1 6...12 mm pour souple câble(s) 1 6...12 mm pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	ABS + PC
Finition de la surface	Mat
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Poids du produit	0,014 kg

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529
Certifications du produit	CE[RETURN]GOST
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...50 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Degré de protection (IP)	IP33
Caractéristique d'environnement	Eau oxygénée (H2O2) Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Pétrole Résistant aux UV Huile Savon liquide Alcool

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
-------------------	--