

Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Accessoires associés	LC1V610 3 pôles
Type de circuit de commande	CA
Type de bobine	Standard

Complémentaires

Tension du circuit de commande [Uc]	550...600 V CA 50/60 Hz
Endurance mécanique	1000000 cycle
Mode de raccordement	Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1...4 mm ² souple avec extrémité de câble Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1...4 mm ² souple sans extrémité de câble Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1...4 mm ² rigide sans extrémité de câble Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1...4 mm ² souple sans extrémité de câble
Poids du produit	0,8 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.