



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys D LP1D contacteur
Type de circuit de commande	Cc
Type de bobine	CC standard
Tension du circuit de commande [Uc]	48 V CC

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc (at <55 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	22 W
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.