




Principales

Gamme de produit	Ovalis
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	4 prédécoupes
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique anti-UV
Hauteur	89 mm
Largeur	89 mm
Profondeur en saillie	37 mm
Profondeur	44,4 mm
Poids du produit	0,063 kg
Conditions d'utilisation	Intérieur
Vente par quantité indivisible	1

Environnement

Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	LCIE: NF 603415B NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui