



### Principales

Gamme	Actassi
Produit	Pan brosse guide cordons 19"
Couleur	Gris clair (RAL 7035) Gris foncé (RAL 7016)
Équipement fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 1 brosse pour cordon de raccordement

### Complémentaires

Unité de rack	1U
Matière	Feuille métallique: DC01 Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC Poils de la brosse: polyamide
Largeur	0,48 M 484 mm
Hauteur	0,04 M 44 mm
Profondeur	0,04 M 40 mm
Poids du produit	0,3 Kg 0,30 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.