



### Principal

Alcance	Prisma
Linha de produto	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Prisma G conduta Prisma P cubicle Prisma Pack 250 duct
Tipo de placa frontal	Recorte
Dispositivo instalado	ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Identificação de polos	1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX250 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX250 vertical installation
Posição de funcionamento	Vertical

### Complementar

Cerco / cubículo descrição	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
Posição de ligação	Ligação frontal Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm)	11
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento de superfície	Smooth Mate
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor	White (RAL 9001)
Altura	550 mm
Largura	300 mm
Peso net	1,16 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Functional unit	<p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 11</p> <p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 11</p> <p>400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 11</p> <p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact NSX100...160 with fixed toggle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13</p> <p>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure ComPact NSX250 with fixed toggle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13</p>

## Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,16 kg
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	26 cm
Pacote 1 Comprimento	51 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	14,94 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	59,76 kg
Pacote 3 Altura	80 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

## Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

## Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------