



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter | Thorsman |
| Produktnavn | Thorsman INKA |
| Produkt eller type komponent | T-stykke |
| Kanaldimensjoner | 101 x 72 mm |
| Kanalmaterial | Aluminium |
| Sammensetning av enhet | Forside |
| Fargetone | Natural |
| Materiale | Aluminium naturlig anodisert |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Komplementær

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 225 mm |
| Høyde | 200 mm |
| Bredde | 72 mm |

Miljø

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Direktiver | 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv |
| Standarder | EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
| IP-grad | IP20 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 59,2 kg |
| Pakke 1 Høyde | 22,5 cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,2 cm |
| Pakke 1 Vekt | 20 cm |
| Enhetstype pakke 2 | PAL |
| Antall enheter i pakke 2 | 99 |
| Pakke 2 Vekt | 5860,8 kg |
| Pakke 2 Høyde | 95 cm |
| Pakke 2 Bredde | 80 cm |
| Pakke 2 Lengde | 120 cm |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|