

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman POL
Produkt eller type komponent	Takramme
Anvendes til	Fleksible rør
Fargetone	Hvit (NCS 0402-B91G)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Festemetode	Med skruer
Materiale	Stål pulverlakkert
Diameter	140 mm
Høyde	40 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	320 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------