



#### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter               | Thorsman              |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB          |
| Produkt eller type komponent | Bryter                |
| Enhetens utseende            | Tilkoblingssett       |
| Fargetone                    | Hvit ( NCS 0701-G46Y) |
| Antall pr. sett              | Sett á 1              |

#### Komplementær

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bryterfunksjon     | Mellom      |
| Aktuator           | Vippe       |
| Merkestrøm         | 16 A        |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC    |
| Festemetode        | Klipeses på |
| Materiale          | PC/ABS      |
| Lengde             | 84 mm       |
| Høyde              | 84 mm       |
| Bredde             | 52 mm       |

#### Miljø

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Standarder                 | SS-EN 60669-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C   |
| IP-grad                    | IP20          |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 8,4 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,4 cm  |
| Package 1 Weight         | 124,9 g |

#### Bærekraftig

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | PL                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                           |