



### Teknisk informasjon

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Serie                        | Wibe       |
| Produkt eller type komponent | Beam clamp |
| Kompatibel med               | Wibe       |

### Komplementær

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Monteringsupport                   | I-bjelke                  |
| Materiale                          | Stål, Zinkpox coated Hvit |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C5-I                      |
| Høyde                              | 30 mm                     |
| Bredde                             | 50 mm                     |
| Dybde                              | 45 mm                     |
| Vekt                               | 15 kg / sett å 100        |

### Miljø

|           |   |
|-----------|---|
| Miljødata | Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og |
|-----------|---|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE   |
| Antall enheter i pakke 1 | 1     |
| Pakke 1 Høyde            | 5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 5 cm  |
| Package 1 Weight         | 180 g |

### Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |