

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYAEDH20TB

šarke sa zavrtnjima, za poklopac D20 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Tip proizvoda ili komponente	Šarka
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa TBS, TBP kutije, poklopac V:20
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 x šarka
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - na poklopcu lokacija Sa elementom za fiksiranje - zadnja strana lokacija
Radni ugao	200 °
Maksimalno opterećenje	10 kg/m2
Masa proizvoda	0,02 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,194 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	100,0 cm
Package 3 Width	100,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	77,0 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------