

故障間隔時間 [MTBF]	100000 小時 在 40 °C
狀態LED	1個LED (綠色) 輸出電壓
淨重	0.44 kg

環境

產品認證	KC[RETURN]RCM[RETURN]CSA 22-2 No 60950-1[RETURN]EAC[RETURN]TUV 60950-1[RETURN]cCSAus[RETURN]JUL 508
環境特性	EMC 符合 EN 50081-1 EMC 符合 EN 50082-2 EMC 符合 EN 61000-6-3 EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2 安全 符合 EN/IEC 60950-1 安全 符合 SELV
IP防護等級	IP20 符合 EN/IEC 60950
運行環境空氣溫度	0...45 °C (無) 45...60 °C (帶降容因子)
儲存環境溫度	-25...85 °C
相對濕度	20...90 %
過電壓類別	等級I 符合 VDE 0106-1
污染程度	2
介電強度	1500 V 輸入與接地之間 3000 V 輸入與輸出之間 500 V 輸出與接地之間

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊
不含 PVC	是

保固

保固	18 months
----	-----------