

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN6003-0005

KNX inbouw verwarmingsactor - 3 ingangen



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Verwarmingsaandrijving
Werkingssmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX
Uitgangsstroom	5...25 mA - 1 x voor uitgang 0 tot 100 % (verwarming)
Ingangsfunctie	Signaalspanning (SELV): 3 x binair

Complementair

Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
[Ue] rated operational voltage	230 V
Type last	Ventiel: 230 V AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	109 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.