

Gegevensblad product Kenmerken

MTN616814

KNX temperatuurregelaar/PI/ impulsdrukkerinterface 4-voudig - Antraciet



Hoofd

Range of product	KNX
Beschermde naam	M-Smart M-Arc M-Plan glass M-Star System M M-Plan M-Elegance
Product or component type	Thermostaat
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Type bus	KNX
Beschikbarefunctie	Verbinden met externe sensor mogelijk
Kleurtint	Antraciet (RAL 7024)

Complementair

Device application	Kamer
Technologietype	Elektronisch
Type instelling	Handmatig aanpassing instelpunt
Control type	Met aanwezigheidsknop
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Aantal ingangen	4
Ingangstype	Binair
Local signalling	LED
Oppervlakte afwerking	Mat

Omgeving

Mechanische duurzaamheid	Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,81 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------