

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# MTN617419

## KNX Impulsdrukker - 4-voudig plus - Polarwit - Systeem M



### Hoofd

Range	KNX
Beschermde naam	M-Star M-Plan M-Plan glass M-Arc System M M-Elegance M-Smart
Product or component type	Drukknop
Type bus	KNX

### Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen	8
Lokale signalering	LED
Markeerlocatie	Markering op houder bijchriften
Materiaal	Kunststof glanzend

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	71 g
Hoogte verpakking 1	4,2 cm
Breedte verpakking 1	7,4 cm
Lengte verpakking 1	7,4 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	60
Gewicht verpakking 2	4,87 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

### Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------