

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN632515

KNX opbouw bewegingsmelder - ARGUS 220 - Donkerbruin



Hoofd

Range	KNX
Product or component type	Bewegingssensor
Type bus	KNX
Kleurtint	Donker braziel
Colour code	RAL 8019

Complementair

Aantal kanalen	20 5
Type bescherming	Kruipzonebescherming
Type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
Belastingscyclus	9144 minuten
Bereik tijdvertraging	0...1 s (inschakelen)
Detectiezone	Zijwaarts: 12 m
Detectiezone beweging	24 m
Horizontale detectiehoek	0...220 °
Montage apparaat	Oppervlak
Montagehoogte	2,5 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,100 cm
Package 1 Width	14,300 cm
Package 1 Length	18,200 cm
Package 1 Weight	352,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	20,200 cm
Package 2 Width	30,500 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	2,498 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------