

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN644492

KNX Binaire ingang - 4 x 10V - Lichtgrijs



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Binaire ingang
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	2,5
Bedradingsapparaat monteren	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	10 V AC 50 Hz
Uitgangstype	Signaalspanning leveren
Aantal ingangen	4
Ingangstype	Binair
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	156,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,816 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------