

Gegevensblad product Kenmerken

MTN644592 KNX Binaire ingang - 8 x 10V - Lichtgrijs



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Binaire ingang
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Bedradingsapparaat monteren	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfspanning	10 V AC 50 Hz
Uitgangstype	Signaalspanning leveren
Aantal ingangen	8
Ingangstype	Binair
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,900 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,734 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------