

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# MTN649912

## KNX Jaloezie-/schakelactor - 12x/24x/10 - Handmatige bediening - Lichtgrijs



### Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Schakelaaraandrijving rolgordijn
Werkingsmodus	KNX-bussysteem Manueel
Type bus	KNX

### Complementair

Total number of 18 mm modules	12
Mounting support	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	100...240 V AC 50...60 Hz
In nominale stroom	10 A
Aantal uitgangen	12
Type last	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC Incandescent lamps: <= 869 W, 100 V AC Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 2086 W, 240 V AC Halogen lamps: <= 739 W, 100 V AC Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 1773 W, 240 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 434 VA, 100 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1000 VA, 230 V AC Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1043 VA, 240 V AC Capacitive: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Local signalling	LED

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	1,01 kg
Hoogte verpakking 1	8 cm
Breedte verpakking 1	12,4 cm
Lengte verpakking 1	27,8 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	6
Gewicht verpakking 2	6,33 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm

Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

## Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------