

Product data sheet

Characteristics

21118

Contact Auxiliar - 1 No + 1 Sd No - Pentru P25M - 415 V - 2,2 A



Principal

Range of product	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact comutator sau de defect
Nume scurt al dispozitivului	NO and SD
Compozitie contacte de semnalizare	2 NO
Pasi de 9 mm	1

Suplimentar

Compatibilitate gama	Acti 9 P25M
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Inaltime	89 mm
Latime	18 mm
Adancime	65 mm
Conexiuni - borne	Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm ² - flexibil Borna cu clema2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm ² - rigid

Mediu




Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	DEMKO FIMKO NEMKO CEBEC SEMKO
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	44 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	498 g
Inaltimea formei de impachetare 2	10 cm

Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	15 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	100
Greutatea formei de impachetare 3	5,434 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------