

Product data sheet

Characteristics

27046

Maneta Rotativa Frontal, Negru, C60/120 Si Nc45/100/125



Principal

Gama de produse	C60 DPN Vigi ProDis NC45...125 Clario C120 I Multi 9 ISW 20...32 Librio
Tip produs sau componenta	Mecanism manetă rotativă
Tip de accesorii / piese separate	Accesorii de comanda

Suplimentar

Locatie de montare maner rotativ	Fata
Compatibilitate produs	C60 ISW C60H-DC C120NA-DC DPN C60CTRL C60 UL489 DC DPN Vigi C60 UL489 C60 UL1077 C120

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	225,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,960 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	52,376 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------