

Product data sheet

Characteristics

A9A27003

baza debrosabila, 1P, 18Mm



Principal

Tip produs sau componenta	Plug-in base
Nume scurt al dispozitivului	baza conectabila
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de instalare
Culoare	Alb

Suplimentar

Descriere poli	1P
Mod de montare	Clipsabil
Cantitate pe set	1
Inaltime	177 mm
Latime	19 mm
Adancime	70 mm
Cod compatibilitate	IID IC60 ISW 40...125 ISW-NA

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7 cm
Latime prima forma de impachetare	1,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	129 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	21,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare	430 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	33
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm

Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,218 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------