

Product data sheet

Characteristics

A9A27008

Mecanism de Adaptare pentru Maneta Rotativa Ic60



Principal

Gama de produse	ISW 40...125 IC60 ISW-NA IID
Tip produs sau componenta	Mecanism manetă rotativă
Tip de accesorii / piese separate	Accesorii de comanda
Stil de montare maner rotativ	Extins

Suplimentar

Mod de montare	Fix Debrosabil
Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Închidere cu lacăt în poziția OFF Maxim 3 lacate Blocabil în poziția O
Locatie de montare maner rotativ	Lateral Fata

Mediu

Grad de protectie IP	IP55
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm
Latime prima forma de impachetare	12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	47,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	562,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,531 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	42,088 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------