

Product data sheet

Characteristics

A9E15123

Comutator cu Cheie, 2 Pozitii Icmc 10A 2P U
415V Ca



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iCM
Tip produs sau componenta	Selector
Nume scurt al dispozitivului	iCMC
Aplicatie a dispozitivului	Electrical circuit control
Tip si compozitie contacte	1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
Standarde	UL SR EN 60947-3 SR EN 60947-3 VDE 0660 partea 107

Suplimentar

[Ie] curent nominal	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Tip de control	Maner rotativ 2 pozitia
Marcaj	1 - 2
Tip incuietoare	Incuietoare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
Inaltime	60 mm
Latime	36 mm
Adancime	72 mm
Greutate neta	70 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	AC-21A:200000 cic
Conexiuni - borne	Călăreți 1,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm for partea de jos connection
Cuplu de strangere	1 N.m partea de jos

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-20...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...80 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,3 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	89,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,607 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------