

Product data sheet

Characteristics

AF1VA518

Surub Fixare -



Principal

Accesorii / piese separate	Accesorii de montaj
Cantitate pe set	Set de 100

Suplimentar

Montare pe cap	M5 x 18
Filet ISO	M5
Suport de montare	Notched AM1-EC rail Omega AM1-DE rail Sina DZ5-MB asimetrica Omega AM1-DP rail Combination AM1-ED rail
Greutate neta	0,004 kg
Forma a capului surubului	Slotted hexagonal
Lungimea filetata	18 mm
Echipament furnizat	Washer

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	3,8 g
Înălțimea formei de impachetare 1	0,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	0,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	380,0 g
Înălțimea formei de impachetare 2	3 cm
Latimea formei de impachetare 2	7 cm
Lungimea formei de impachetare 2	11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	2500
Greutatea formei de impachetare 3	9,854 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------