

Product data sheet

Characteristics

AF1VA612

Surub Sina Montare Am1 +Optiuni



Principal

Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de montaj
Cantitate pe set	Set de 100

Suplimentar

Montare pe cap	M6 x 12
Filet ISO	M6
Suport de montare	Notched AM1-EC rail Combination AM1-ED rail Sina DZ5-MB asimetrica Omega AM1-DE rail Omega AM1-DP rail
Greutate neta	0,005 kg
Forma a capului surubului	Slotted hexagonal
Lungime filetata	12 mm
Echipament furnizat	Washer

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,800 cm
Latime prima forma de impachetare	1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	1,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	4,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	516,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	1800
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,401 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------