

Product data sheet

Characteristics

AK5PA232

25 Amp / 54 Mm Placa Dubla Mtg



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	HK
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Descriere poli	3P
[I _{th}] curent termic conventional in aer liber	25 A
I ² t la activare	200000 A ² .s
Număr de cabluri	3 cablu(uri) 4 mm ² la 105 °C
Latime	54 mm
Inaltime	190 mm
Adancime	61 mm

Suplimentar

[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu IEC 60439-1
Numar de pasi de 9mm pe rand	6
Greutate neta	0,23 kg

Mediu

Standarde	IEC 60439
Certificari produs	UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	375,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,980 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	74,364 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------