

Product data sheet

Characteristics

ALB45520

Altira - Indicator Luminos Plat Cu Difuzor De 22,5 Mm - Fara Lampa

Principal

Gama	Altira
Gama de produse	Altira
Tip produs sau componenta	Indicator luminos plat cu difuzor de 22,5 mm
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Fara lampa

Suplimentar

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat Suprafata
Montare dispozitiv	Suprafata Ingropat
Destinatia produs	Sistem de instalare OptiLine 45
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Sectiune cablu	1,5...2,5 Mm ² flexibil cablu 1,5...2,5 Mm ² rigid cablu 1,5...2,5 mm ² Impletit solid cablu
Inaltime	45 mm
Latime	45 mm
Adancime	27 mm
Greutate neta	0,02 kg

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	5...50 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Caracteristica de mediu	Hidrogen peroxid (H2O2) Fluid de curățare a geamurilor Săpun lichid Decolorant Alcool Ulei Rezistent UV Acetonă Benzină

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	20,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,2 cm

Lungimea formeii de impachetare 1	4,5 cm
Tip unitate a formeii de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formeii de impachetare 2	270,0 g
Inaltimea formeii de impachetare 2	10,2 cm
Latimea formeii de impachetare 2	10,2 cm
Lungimea formeii de impachetare 2	22,5 cm
Tip unitate a formeii de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formeii de impachetare 3	3,727 kg
Inaltimea formeii de impachetare 3	30 cm
Latimea formeii de impachetare 3	30 cm
Lungimea formeii de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------