


Product data sheet

Characteristics

AR1SC02

Eticheta Cu Markeri Clipsati Pt. Capat Cablu
Cu Posib. De Marcare - 1 - 1,5 Mm²



Principal

Gama de produse	Capete de cabluri
Denumire accesorii / piese separate	Steguleț înclichetabil
Tip de accesorii / piese separate	Suport eticheta de markeri
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de cablare
Destinație accesorii / piese separate	Cablu
Sectiune cablu	1...1,5 mm ²
Cantitate indivizibila de vanzare	100

Suplimentar

Greutate neta	0,1 kg
---------------	--------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,500 cm
Latime prima forma de impachetare	0,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	2,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	1,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	5,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	5000
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	795,000 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni