

Product data sheet

Characteristics

DA1TT110

Sonda Termistor Ptc Da1-T - Sonda Tripla - 110°C



Principal

Gama de produse	DA1
Tip produs sau componenta	Thermistor probe
Nume scurt al dispozitivului	DA1TT
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de protecție
Cantitate pe set	Set de 10
Temperatura ambientală de funcționare	110 °C

Suplimentar

[Ui] tensiunea nominală de izolație	2500 V
[Ue] tensiune nominală	≤ 2,5 V
Rezistență	250 Ohm pe senzor de temperatură 25 °C
Izolație	Ranforsat
Lungimea cablului	1 M între sonde și plăcuța motorului 250 mm între sondele de temperatură
Greutate netă	0,01 kg

Mediu

Standarde	IEC 60034-11 Mark A
-----------	---------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20,000 cm
Latime prima forma de impachetare	1,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	9,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	1,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	11,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare	98,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	980,000 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------