

# Product data sheet

## Characteristics

# EPH6400121

## Asfora, Variator de tensiune RL 40-600VA, alb



### Principal

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                      | Asfora                                                                                                                                                                                  |
| Tip produs sau componenta | Variator de tensiune                                                                                                                                                                    |
| Prezentare dispozitiv     | Produs complet                                                                                                                                                                          |
| Tip de sarcina            | Lampa cu halogen 230 V c.a.: 40...600 W<br>Lampa cu incandescenta 230 V c.a.: 40...600 W<br>Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal): 40...600 W |
| Culoare                   | Alb                                                                                                                                                                                     |
| Tip de ambalaj            | Cutie                                                                                                                                                                                   |

### Suplimentar

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montare dispozitiv              | Incastrat                                                                                                                                                                               |
| Funcție de comutare             | Cap scara                                                                                                                                                                               |
| Comanda variator                | Tip buton rotativ cu apasare                                                                                                                                                            |
| Domeniu utilizare variator      | Sarcina ohmica<br>Sarcina inductiva                                                                                                                                                     |
| Tip de protectie                | Protectie siguranta                                                                                                                                                                     |
| Calibru fuzibili asociati       | 6,3 A                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] tensiune nominala          | 230 V c.a. 50 Hz                                                                                                                                                                        |
| Finisare suprafata              | Lucios                                                                                                                                                                                  |
| Material                        | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala<br>ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa<br>ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): buton pentru variator |
| Conexiuni - borne               | Borne                                                                                                                                                                                   |
| Numar de cabluri                | 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |
| Rigiditate cablu                | Rigid<br>Flexibil                                                                                                                                                                       |
| Lungime de dezizolare conductor | 8 mm                                                                                                                                                                                    |
| Material conductor              | Aramiu                                                                                                                                                                                  |
| Mod de fixare                   | Gheare53...78 mm                                                                                                                                                                        |
| Inaltime                        | 83 mm                                                                                                                                                                                   |
| Latime                          | 83 mm                                                                                                                                                                                   |
| Adancime                        | 49 mm                                                                                                                                                                                   |
| Adancimea proiectata            | 20 mm                                                                                                                                                                                   |
| Greutate neta                   | 0,111 kg                                                                                                                                                                                |

### Mediu

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Certificari produs         | SEMKO[RETURN]UKR[RETURN]TSE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]BSI[RETURN]CE |
| Etichete privind calitatea | CE                                                                         |
| Grad de protectie IP       | IP20                                                                       |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 6,500 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,500 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,500 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 157,300 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S02        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 24         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 15,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 3,986 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 384        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 75,779 kg  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                             |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                        |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                           |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                             |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|