

Product data sheet

Characteristics

GAP23

Tesys Gc & Gy - Modul Supresor - 220 - 240 V



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	GAP
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	TeSys GY TeSys GC
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	220...240 V

Suplimentar

Inaltime	81 mm
Latime	17,5 mm
Adancime	60 mm
Greutate neta	0,09 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,1 cm
Latime prima forma de impachetare	8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	69,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	48
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,682 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------