


Product data sheet

Characteristics

GV2G345

Lineryg FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch



Principal

Gama	Lineryg
Nume produs	FT
Nume scurt al dispozitivului	GV2G
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Descriere poli	3P
Compatibilitate gama	TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Numar de puncte de conectare	3
[I _{th}] curent termic conventional in aer liber	63 A
Pasul conexiunii	45 mm

Suplimentar

Locul de montare	Pe borna
[U _i] tensiunea nominala de izolatie	690 V
Lungime	134 mm
Greutate neta	0,058 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	58 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,73 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	2560
Inaltime a treia forma de impachetare	77 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	164,18 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------