

Product data sheet

Characteristics

LAD4RCG

TeSys D - suppressor module - RC circuit - 50...127 V AC



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LAD4
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Suplimentar

Locul de montare	Latura
Mod de montare	Cu cleme
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	50...127 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate produs	0,012 kg

Medii

Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	14 g
Înălțimea formei de impachetare 1	1,1 cm
Latimea formei de impachetare 1	4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	142 g
Înălțimea formei de impachetare 2	5 cm
Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	70
Greutatea formei de impachetare 3	1,195 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------