

Product data sheet

Characteristics

LADALLEN4

TeSys D & TeSys GV3 - size 4 insulated Allen key - 1000 V



Principal

Nume scurt al dispozitivului	LAD
Tip produs sau componenta	Cheie
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs	LC1D40A...D150 GV3L GV3P
Cantitate pe set	Set de 5

Suplimentar

Greutate neta	0,026 kg
---------------	----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,755 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------