

## Product data sheet

### Characteristics

# LC4D09AFE7

Demaror Dol Pe Placa De Montare - Tesys  
Lc4-D - 9 A - Bobina 48 V C.A.



### Principal

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produse              | TeSys                                                                                                                                                                         |
| Nume scurt al dispozitivului | LC4                                                                                                                                                                           |
| Tip produs sau componenta    | Demaror DOL                                                                                                                                                                   |
| Putere motor kW              | 4 KW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz<br>4 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz<br>4 KW la 440 V c.a. 50/60 Hz<br>2,2 KW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz<br>5,5 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz |
| Categorie de utilizare       | AC-3                                                                                                                                                                          |
| [Ue] tensiune nominala       | 48 V c.a. 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| [Ie] curent nominal          | 9 A                                                                                                                                                                           |

### Suplimentar

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Compozitie dispozitiv | Contactor<br>Separator siguranta |
| Suport de montare     | Placa                            |
| Latime                | 86 mm                            |
| Inaltime              | 173 mm                           |
| Adancime              | 98 mm                            |
| Greutate neta         | 0,87 kg                          |

### Unitati de ambalare

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 11,5 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 10,8 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 19,8 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 858 g   |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                             |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                                                                                     |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                             |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                          |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                             |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere. |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|