

Product data sheet

Characteristics

LUFV2

Indicatie A Blocului Functional Tesys U - Luf Pentru Sarcina Motor 4 - 20 Ma



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LUF
Tip produs sau componenta	Modul functional
Compatibilitate produs	LUCG LUCM LUCB LUCD

Suplimentar

Mod de montare	Conectare
Locul de montare	Partea frontala
Funcție principală disponibilă	Indicatie a sarcinii motorului
[Us] tensiune de alimentare nominală	24 V c.c.
Iesire analogică în curent	4...20 mA
Tip de semnal de ieșire	Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 2 pentru LUCB și LUCD Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 3 pentru LUCG
Impedanță ohmică a sarcinii	100 Ohm tipic ≤ 500 Ohm
Precizie de măsurare	+/- 10 % with multifunction control unit - rezoluție: 1 % of Ir +/- 6 % with advanced control unit
Pasul conexiunii	3,81 mm
Conexiuni - borne	Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm ² rigid fara Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm ² rigid fara Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil cu
Tipul cablului asociat	AWG 26...AWG 16
Cuplu de strângere	0,2...0,25 N.m - cu șurubelnița 2,5 mm plat
Greutate netă	0,05 kg

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	52 g
Înălțimea formei de împachetare 1	3,3 cm
Lățimea formei de împachetare 1	4,7 cm
Lungimea formei de împachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	S01
Numar de unitati in forma de împachetare 2	36
Greutatea formei de împachetare 2	2,09 kg

Inaltimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	15 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------