

Product data sheet

Characteristics

MGU3.515.12

Variator de Tensiune cu Impuls, Grafit



Principal

Denumire	Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Mod de fixare	Clipsare
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
Numar module	2 module
Culoare	Grafit

Suplimentar

Comanda variator	Prin apasare
Curent maxim permanent	1,5 A
Numarul total de conductoare	3
Tip de sarcina	Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 20...250 W Lampa cu halogen 230 V c.a. - 20...350 W Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 20...350 VA Lampi cu halogen de tensiune foarte scazuta cu transformator coroidal - 20...300 VA Ventilator 230 V c.a. - 20...200 W Convectore 230 V c.a. - 20...350 W
Tip de protectie	Protectie electronica la supratensiune Protectie curent
Marcaj	L+N
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Dispozitive auxiliare conectate	Maxim 5 cu indicatie luminoasa Maxim 25 de comutatoare suplimentare
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	EN 60669-2-1
Certificari produs	UE[RETURN]AENOR
Temperatura ambientala de functionare	5...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Adancime de montaj	34 mm
Adancime	47 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,078 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Acetona Decolorant Sapun lichid Benzina Alcool

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	98,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,844 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------