

Product data sheet

Characteristics

MGU6.004V.524

Unica Plus, Rama, 2 Posturi, Sampanie/Fildes



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de porti	2 posturi vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Light grey
Culoare decoratiune	Fildes

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	161 mm
Latime	80 mm
Adancime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate neta	0,035 kg
Segment de piața	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Decolorant Alcool Benzina Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	16 cm
Greutate prima forma de impachetare	36,25 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------