

Product data sheet

Characteristics

MGU6.006V.524

Unica Plus, Rama, 3 Posturi, Sampanie/Fildes



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de porti	3 posturi vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Light grey
Culoare decoratiune	Fildeş

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	232 mm
Latime	80 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,049 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Acetona Fluid de curatare a geamurilor Ulei Alcool Benzina Decolorant Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	23 cm
Greutate prima forma de impachetare	51 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------