

Product data sheet

Characteristics

MGU66.002.293

Unica Top - Rama - 1 Post, Orizontal - Negru Rodiu/Grafit



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	1 gang
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Rodiu negru
Culoare decoratiune	Grafit

Suplimentar

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară Zamak: cover frame
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	90 mm
Adancime	14 mm
Greutate neta	0,058 kg
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Rezidențial

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Decolorant Benzină Rezistent UV Ulei Fluid de curățare a geamurilor Alcool Acetonă

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	64,8 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	365,25 g
Inaltimea formei de impachetare 2	6,8 cm

Latimea formei de impachetare 2	12,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	80
Greutatea formei de impachetare 3	6,2 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------