

Product data sheet

Characteristics

MGU66.004.093

Unica Top - Rama - 2 Posturi, H71 - Negru Rodiu/Aluminiu



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	2 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Rodiu negru
Culoare decoratiune	Aluminiu

Suplimentar

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	80 mm
Latime	161 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate netă	0,09 kg
Segment de piață	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Alcool Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Decolorant Rezistent UV Ulei Acetonă Benzină

Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	94,33 g
Înălțimea formei de împachetare 1	1,3 cm
Latimea formei de împachetare 1	8 cm
Lungimea formei de împachetare 1	16,2 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de împachetare 2	3
Greutatea formei de împachetare 2	336,666 g

Inaltimea formei de impachetare 2	6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	12,2 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	48
Greutatea formei de impachetare 3	5,742 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Prodot Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Prodot în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------