

Product data sheet

Characteristics

MGU66.004V.298

Unica Top, Rama, 2 Posturi, Albastru
Acvamarin/Grafit



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	2 posturi vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru	Albastru beriliu
Culoare decoratiune	Grafit

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	161 mm
Latime	80 mm
Adancime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate neta	0,087 kg
Segment de piață	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Alcool Ulei Decolorant Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor Benzina Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	101,9 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------