

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU66.006.0M4

Unica Top, Rama de Acoperire, 6 M, 3 Porti  
Orizontale, Aluminiu



### Principal

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Gama                         | Unica                |
| Aplicatie a dispozitivului   | Montare              |
| Tip produs sau componenta    | Rama decorativa      |
| Denumire                     | Unica Top            |
| Numar de porti               | 3 posturi orizontale |
| Mod de fixare                | Clipsare             |
| Tenta de culoare cadru capac | Tabac                |
| Culoare decoratiune          | Aluminiu             |

### Suplimentar

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | ASA + PC: ramă decorativă<br>ASA + PC: parte intermediară<br>Zamak: rama decorativa |
| Standarde             | EN 60669-1                                                                          |
| Inaltime              | 80 mm                                                                               |
| Latime                | 232 mm                                                                              |
| Adancime              | 14 mm                                                                               |
| Distanța între centre | 71 mm                                                                               |
| Greutate neta         | 0,092 kg                                                                            |
| Segment de piață      | Rezidential<br>Cladiri comerciale mici                                              |

### Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Benzina<br>Acetona<br>Sapun lichid<br>Alcool<br>Rezistent UV<br>Ulei<br>Decolorant<br>Fluid de curatare a geamurilor |

### Unitati de ambalare

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,5 cm |
| Latime prima forma de impachetare                    | 9,5 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 24 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 64 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1    |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 3        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 5,5 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,5 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 24,5 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 250 g    |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 18       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15 cm    |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 1,747 kg |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                          |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                 |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                    |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|